

品番：EA986MW-301

品名：300x100mm 車輪(空気入・スチールリム・ベアリング)



販売価格	17,800円(税抜) / 19,580円(税込)		
カタログ価格	17,800円(税抜) / 19,580円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/29 04:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1699ページ		



硬度	騒音	転抵抗
E	A	C

Rolling resistance(転抵抗)
●●●● Good
Operating noise(騒音性)
●●●● Excellent
Floor surface preservation(床面保護)
●●●● Excellent



ボールベアリング
ボールベアリングは高負荷、ハイ
スピードでの走行に耐えます。
且に衝撃的に負担を必要とする
衝撃やアイドリングを軽減して
ます。
スチールボールは、潤滑剤の潤滑を必要とし、磨
耗が非常に少なく、ロングライフが実現
されています。



リムは頑丈なスチール製

仕様

車輪径×幅(mm)	300×100	軸径(mm)	25
耐荷重(kg)	180 (4 km/h)	タイヤ硬度	60 ショアA
耐熱温度	-25~50℃	重量(g)	2,480
材質	タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層) リム:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)		

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

高いクッション性をもっており、凸凹面等の平らではない場所を走行するのに適しています

地面からの衝撃を吸収し和らげるため、安全に走行可能です

リムは頑丈なスチール製

ボールベアリング

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

