

品番：EA986MW-8

品名：200x 50mm 車輪(空気入・スチールリム・ベアリング)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 9,660円(税抜) / 10,626円(税込) | | |
| カタログ価格 | 9,660円(税抜) / 10,626円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2026/06/23 05:56現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1698ページ | | |



| | | |
|----|----|-----|
| 硬度 | 騒音 | 転抵抗 |
| E | A | C |

耐荷重
75kg

Rolling resistance (転抵抗)
●●●●○ Good
Operating noise (騒音性)
●●●●● Excellent
Floor surface preservation (床面保護)
●●●●● Excellent

ローラーベアリング
ローラーベアリングは丈夫で
寿命が長く、ほこりや泥の
侵入防止に効果的です。
ローラーベアリングは専用
工具で調整する必要があります。
ローラーベアリングは専用
工具で調整する必要があります。
ローラーベアリングは専用
工具で調整する必要があります。

| | | |
|----------|------------|----------|
| 仕様 | 規格 | 適合車種 |
| 200x50mm | ISO 200/50 | 軽自動車、バイク |

| | |
|----|----------|
| 材質 | スチール |
| 色 | 青色不動態化処理 |

リムは頑丈なスチール製

仕様

| | | | |
|-----------|---------|---------|--|
| 車輪径×幅(mm) | 200×50 | 軸径(mm) | 20 |
| 軸幅 | 48mm | 耐荷重(kg) | 75 (4 km/h) |
| タイヤ硬度 | 60 ショアA | 耐熱温度 | -25~50℃ |
| 重量(g) | 900 | 材質 | タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層) リム:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) |

ローラーベアリング

タイヤチャックは自動車・バイク用をご使用下さい。

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

高いクッション性をもっており、凸凹面等の平らではない場所を走行するのに適しています

地面からの衝撃を吸収し和らげるため、安全に走行可能です

リムは頑丈なスチール製

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

