品番: EA986MX-310

品名:300x100mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)



販売価格	31,200円 (税抜)/34,320円(税込)					
カタログ価 格	31,200円(税抜)/34,320円(税込)					
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/12 07:21現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	1747ページ					















リムは頑丈なスチール製

仕様

車輪径×幅(mm)	300×100	軸径(mm)	25
軸幅	75mm	耐荷重(kg)	450 (4 km/h)
タイヤ硬度	60 ショアA	耐熱温度	-20~50℃
重量(g)	3,165	材質	タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(6層) リム:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー)

重荷重タイプ

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

高いクッション性をもっており、凸凹面等の平らではない場所を走行するのに適しています

地面からの衝撃を吸収し和らげるため、安全に走行可能です

リムは頑丈なスチール製

株式会社エスコ