

品番：EA986MX-310

品名：300x100mm 車輪(空気入・スチールリム・ベアリング)



販売価格	30,600円(税抜) / 33,660円(税込)		
カタログ価格	30,600円(税抜) / 33,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/29 04:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1699ページ		



Rolling resistance (転がり抵抗)
●●●●● Good
Operating noise (静音性)
●●●●● Excellent
Floor surface preservation (床面保護)
●●●●● Excellent



硬度	騒音	転がり抵抗
E	A	C



リムは頑丈なスチール製

仕様

車輪径×幅(mm)	300×100	軸径(mm)	25
軸幅	75mm	耐荷重(kg)	450 (4 km/h)
タイヤ硬度	60 ショアA	耐熱温度	-20~50℃
重量(g)	3,165	材質	タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(6層) リム:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)

重荷重タイプ
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
高いクッション性をもっており、凸凹面等の平らではない場所を走行するのに適しています
地面からの衝撃を吸収し和らげるため、安全に走行可能です
リムは頑丈なスチール製

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

