品番: EA986N-250

品名:250mm キャスター(固定金具・スティール車輪)



販売価格	<b>28,000円</b> (税抜)/30,800円(税込)					
カタログ価 格	28,000円(税抜)/30,800円(税込)					
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/12 02:10現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	1744ページ					



















## グリスニップル付車輪

## 仕様

仕様	固定車輪	車輪径×幅(mm)	250×60
全高(mm)	295	耐荷重(kg)	900 (4 km/h)
耐熱温度	−25℃~120℃	重量(g)	9,630
材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:鋳鉄		
プレート取付け型			

車輪はねずみ鋳鉄(FC材)製、シルバー塗装

中荷重タイプ

プレーンベアリング

グリスニップル付車輪

## 株式会社エスコ