


品番：EA986N-80

品名：80mm キャスター(固定金具・スチール車輪)



販売価格	5,210円(税抜) / 5,731円(税込)		
カタログ価格	5,210円(税抜) / 5,731円(税込)		
在庫数	最新在庫: 20 (2026/06/29 03:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1695ページ		



カタログ訂正 26/06/15 ●耐熱温度 誤: -100~600℃ 正: -25~270℃ (NO.57 963)

グリスニップル付車輪

仕様

仕様	固定車輪	車輪径×幅	80×25mm
全高	102mm	取付穴径	9mm
取付穴間距離	80×60mm	プレートサイズ	100×85mm
タイヤ硬度	180~220HB	耐荷重	200kg(4km/h)
重量	0.8kg	耐熱温度	-25~270℃
材質	金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ 三価クロメート仕上げ) 車輪: 鋳鉄		

切粉やガラス片、鋭利なゴミが床に落ちていても、車輪に刺さらず進めます。

ゴムや樹脂製車輪に比べて経年劣化がほぼなく、耐摩耗性と非常に優れた転がり抵抗の軽さを実現しています。

適切な給油を行うことで長期にわたり安定した走行性能を維持します。

多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。

車輪はねずみ鋳鉄(FC材)製、シルバー塗装

プレート取付け型

中荷重タイプ
プレーンベアリング
グリスニップル付車輪
※塗装床やタイルなどのデリケートな床面では、床を傷つける恐れがあります。硬質なコンクリートや鉄板・レール上でのご使用を推奨します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.