品番: EA986NA-12

品名:100mm キャスター(自在・前ブレーキ・スティール車輪)



販売価格	10,900円(税抜)/11,990円(税込)				
カタログ価 格	10,900円(税抜)/11,990円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/11 22:40現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1744ページ				



















グリスニップル付車輪

仕様

仁禄						
仕様	自在車輪(前ストッパー付)	車輪径×幅(mm)	100×35			
全高(mm)	125	耐荷重(kg)	200 (4 km/h)			
耐熱温度	−25℃~70℃	重量(g)	1,760			
材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:鋳鉄					
プレート取付け型						
自在旋回部内にボールベス	アリング仕様の自在取付け金具					

車輪はねずみ鋳鉄(FC材)製、シルバー塗装

プレーンベアリング

グリスニップル付車輪

中荷重タイプ