

品番：EA986NA-14

品名：150mm キャスター(自在・前ブレーキ・スチール車輪)




販売価格	18,700円(税抜) / 20,570円(税込)		
カタログ価格	18,700円(税抜) / 20,570円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/14 16:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



Rolling resistance (転がり抵抗)  
■■■■■ Excellent  
Operating noise (静音性)  
■■■■■ Sufficient  
Floor surface preservation (床面保護)  
■■■■■ Sufficient



硬度 騒音 転がり抵抗  
A E A



カタログ訂正 23/02/07 ●耐熱温度 誤:-25~120°C 正:-25~70°C、耐荷重 誤:350kg 正:400kg (1157 No.55)

グリスニップル付車輪

仕様

仕様	自在車輪(前ストッパー付)	車輪径×幅(mm)	150×50
全高(mm)	190	耐荷重(kg)	400 (4 km/h)
耐熱温度	-25°C~70°C	重量(g)	5,100
材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化处理、六価クロムフリー) 車輪:鋳鉄		
プレート取付け型			
自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具			
車輪はねずみ鋳鉄(FC材)製、シルバー塗装			
プレーンベアリング			
中荷重タイプ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

