


品番 : EA986NA-250

品名 : 250mm キャスター(自在金具・スティール車輪)



販売価格	31,800円(税抜) / 34,980円(税込)		
カタログ価格	31,800円(税抜) / 34,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/16 21:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1695ページ		



硬度	A	
騒音	E	
転抵抗	A	



グリスニップル付車輪

#### 仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無)	車輪径×幅	250×60mm
全高	295mm	耐荷重	600kg
耐熱温度	-25°C~70°C	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:鋳鉄

プレーンベアリング

グリスニップル付車輪

プレート取付け型

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

車輪はねずみ鋳鉄(FC材)製、シルバー塗装

重荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.