品番: EA986NA-4

品名:150mm キャスター(自在・後ブレーキ・スティール車輪)



販売価格	<b>24,900円</b> (税抜)/ 27,390円(税込)				
カタログ価格	24,900円(税抜)/27,390円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/11 22:15現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1744ページ				

















## グリスニップル付車輪

## 仕様

仕様	自在車輪(後ストッパー付)	車輪径×幅(mm)	150×50			
全高(mm)	190	耐荷重(kg)	400 (4 km/h)			
耐熱温度	−25℃~70℃	重量(g)	4,887			
材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:鋳鉄					
プレート取付け型						

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

車輪はねずみ鋳鉄(FC材)製、シルバー塗装

プレーンベアリング

グリスニップル付車輪

中荷重タイプ