

品番 : EA986NM-100

品名 : 100mm キャスター(固定金具・スティール車輪)




販売価格	18,300円(税抜)／20,130円(税込)		
カタログ価格	18,300円(税抜)／20,130円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/16 20:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1696ページ		



Rolling resistance (転抵抗力)
Excellent
Operating noise (静音性)
Sufficient
Floor surface preservation (床面保護)
Sufficient



硬度	騒音	転抵抗
A	E	A



衝撃に強い高荷重向けの金具付キャスターです

仕様

仕様	固定車輪	車輪径×幅(mm)	100×40
全高(mm)	140	耐荷重(kg)	700 (4 km/h)
耐熱温度	-20°C~120°C	重量(g)	2,800
材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ソリッドスチール		

重荷重タイプ

ボールベアリング

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.