

品番 : EA986NM-80


品名 : 80mm キャスター(固定金具・ステイル車輪)




販売価格	12,900円(税抜)／14,190円(税込)		
カタログ価格	12,900円(税抜)／14,190円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/02/16 20:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1696ページ		



Rolling resistance (転抵抗力)  
■■■ Excellent  
Operating noise (静音性)  
■■■ Sufficient  
Floor surface preservation (床面保護)  
■■■ Sufficient



硬度	A	
騒音	E	
転抵抗	A	



衝撃に強い高荷重向けの金具付キャスターです

### 仕様

仕様	固定車輪	車輪径×幅(mm)	80×40
全高(mm)	120	耐荷重(kg)	700 (4 km/h)
耐熱温度	-20°C~120°C	重量(g)	1,964
材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ソリッドスチール		

重荷重タイプ

取付け金具は頑丈なプレス鋼板製

ボールベアリング

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.