

品番：EA986NN-125

品名：125mm キャスター(自在金具・スチール車輪)




販売価格	38,500円(税抜) / 42,350円(税込)		
カタログ価格	38,500円(税抜) / 42,350円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/05/15 00:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1744ページ		



Rolling resistance (転送抵抗)
■ ■ ■ ■ ■ Excellent
Operating noise (静音性)
■ ■ ■ ■ ■ Sufficient
Floor surface preservation (床面保護)
■ ■ ■ ■ ■ Sufficient



硬度	騒音	転抵抗
A	E	A



衝撃に強い高荷重向けの金具付キャスターです

仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無)	車輪径×幅(mm)	125×55
全高(mm)	170	耐荷重(kg)	900 (4 km/h)
耐熱温度	-20℃~120℃	重量(g)	7,035
材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ソリッドスチール		
重荷重タイプ			
取付け金具は頑丈なプレス鋼板製			
ボールベアリング			
プレート取付け型			
自在旋回部内にもボールベアリング付き			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

