品番: EA986NN-125

品名:125mm キャスター(自在金具・スティール車輪)



| 販売価格    | 38,500円(税抜)/ 42,350円(税込)            |      |   |  |  |  |
|---------|-------------------------------------|------|---|--|--|--|
| カタログ価格  | 38,500円(税抜)/42,350円(税込)             |      |   |  |  |  |
| 在庫数     | 最新在庫: <b>2</b> (2025/11/11 20:32現在) |      |   |  |  |  |
| 商品入数    | 1                                   | 販売単位 | 個 |  |  |  |
| カタログページ | 1744ページ                             |      |   |  |  |  |



















衝撃に強い高荷重向けの金具付キャスターです

## 仕様

| 仕様     | 自在車輪(ストッパー無)  | 車輪径×幅(mm) | 125×55       |
|--------|---|-----------|--------------|
| 全高(mm) | 170   | 耐荷重(kg)   | 900 (4 km/h) |
| 耐熱温度   | −20℃~120℃   | 重量(g)     | 7,035        |
| 材質     | 金具:スチール<br>(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価<br>クロムフリー)<br>車輪:ソリッドスチール |           |              |

## 重荷重タイプ

取付け金具は頑丈なプレス鋼板製

ボールベアリング

プレート取付け型

自在旋回部内にもボールベアリング付き

## 株式会社エスコ