品番: EA986NN-80

品名:80mm キャスター(自在金具・スティール車輪)



販売価格	19,000円(税抜)/ 20,900円(税込)					
カタログ価 格	19,000円(税抜)/20,900円(税込)					
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/11 22:14現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	1744ページ					



















衝撃に強い高荷重向けの金具付キャスターです

仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無)	車輪径×幅(mm)	80×40
全高(mm)	120	耐荷重(kg)	700 (4 km/h)
耐熱温度	−20℃~120℃	重量(g)	2,678
材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:ソリッドスチール		

重荷重タイプ

取付け金具は頑丈なプレス鋼板製

ボールベアリング

プレート取付け型

自在旋回部内にもボールベアリング付き

株式会社エスコ