


品番：EA986PA-60

品名：60mm キャスター(ツインホイール)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 980円(税抜) / 1,078円(税込) | | |
| カタログ価格 | 980円(税抜) / 1,078円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 8 (2026/06/22 11:43現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1676ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|-----------------------------------|-------|-------|
| メーカー | ユーエイキャスター | 型番 | P-60G |
| キャスター | 自在車 | ストッパー | 無し |
| 車輪径×幅 | φ60×55mm | 取付高 | 79mm |
| 取付方法 | プレート式 | 取付寸法 | φ40mm |
| 取付穴径 | 5.5mm | 偏心 | 17mm |
| 旋回半径 | 55mm | 耐荷重 | 102kg |
| 材質 | 金具:樹脂 取付部:スチール 車輪・ホイール:ナイロン | 重量 | 187g |
| 入数 | 1個 | | |

オフィス家具や複合機に最適な、双輪キャスター

機械装置、複写機、商品陳列棚、サーバーラック、家具、オフィスチェアなどに

ナイロン素材を採用。柔らかい床でもスムーズな移動が可能です。

双輪キャスター:2つの車輪を平行にならべたキャスター。
2つの車輪があることで1つの車輪への負荷が減り、始動抵抗が少なく、旋回がスムーズに行えます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.