


品番 : EA986PD-2

品名 : 160mm キャスター(自在・かご・後輪ブレーキ付)



販売価格	8,880円(税抜) / 9,768円(税込)		
カタログ価格	8,880円(税抜) / 9,768円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/02/04 18:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1657ページ 1700ページ		



非常に小さい初動抵抗と回転抵抗

仕様

仕様	自在後ストッパー付	車輪径×幅	φ160×40mm
全高	196mm	耐荷重	200kg
プレートサイズ	135×110mm	取付ピッチ	105×75mm
穴径	11mm	重量(g)	3900
材質	金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPS(スチレン系熱可塑性エラストマー)		
ボールベアリング			
始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.