



品番：EA986PF-13


品名：38mm キャスター(自在金具付)



販売価格	220円(税抜) / 242円(税込)		
カタログ価格	220円(税抜) / 242円(税込)		
在庫数	最新在庫: 31 (2026/04/25 04:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1677ページ		



平台車



## 仕様

メーカー	ユーエイキャスター	型番	G-38R
キャスター	自在車	本体ベアリング	シングルベアリング
ストッパー	無し	車輪径×幅	φ38×17mm
全高	50mm	取付方法	プレート式
取付座	46×38mm	取付寸法	36×28mm
取付穴径	5.3mm	偏芯	12mm
旋回半径	32mm	耐荷重	20kg
材質	金具・取付部:スチール 車輪・ホイル:ゴム	重量	80g

平台車、家具などに最適な、軽荷重向けキャスター

旋回部にスラストベアリングが一段構造で使用されている、コスト面重視のキャスターです。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.