



品番 : EA986PF-19

品名 : 50mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)



販売価格	460円(税抜)／506円(税込)		
カタログ価格	460円(税抜)／506円(税込)		
在庫数	最新在庫: 19 (2025/12/15 20:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1727ページ		



## 仕様

メーカー	ユーエイキャスター	型番	G-50N
キャスター	自在車	本体ベアリング	シングルレバーリング
ストッパー	無し	車輪径×幅	φ50×21mm
全高	65mm	取付方法	プレート式
取付座	59×47mm	取付寸法	46×35mm
取付穴径	6.5mm	偏芯	16mm
旋回半径	42mm	耐荷重	38.8kg
材質	金具・取付部:スチール 車輪・ホイル:ナイロン	重量	110g

平台車、家具などに最適な、軽荷重向けキャスター

軽量で耐薬品性、耐蝕性、耐摩耗性に優れたナイロン車。  
柔らかい床でもスムーズな移動が可能です。

旋回部にスラストベアリングが一段構造で使用されている、コスト面重視のキャスターです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

