



品番：EA986PF-4

品名：50mm キャスター(固定金具付)



販売価格	340円(税抜) / 374円(税込)		
カタログ価格	340円(税抜) / 374円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/03/12 14:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1677ページ		



平台車



仕様

メーカー	ユーエイキャスター	型番	GR-50R
キャスター	固定車	ストッパー	無し
車輪径×幅	φ50×20mm	全高	65mm
取付方法	プレート式	取付座	58×40mm
取付寸法	45×25mm	取付穴径	6.5mm
耐荷重	30kg	材質	金具・取付部: スチール 車輪・ホイール: ゴム
重量	130g		

平台車、複写機、家具などに最適な、軽荷重向けキャスター

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.