



品番：EA986PF-52

品名：75mm キャスター(固定金具付)



販売価格	505円(税抜) / 556円(税込)		
カタログ価格	505円(税抜) / 556円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/03/12 13:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1679ページ		



平台車



仕様

メーカー	ユーエイキャスター	型番	GR-75N
キャスター	固定車	ストッパー	無し
車輪径×幅	φ75x25mm	全高	90mm
取付方法	プレート式	取付座	70×47mm
取付寸法	55×28mm	取付孔径	8.8mm
耐荷重	66.3kg	材質	金具・取付部: スチール 車輪・ホイル: ナイロン
重量	190g		

平台車、複写機、家具などに最適な、軽荷重向けキャスター

軽量で耐薬品性、耐蝕性、耐摩耗性に優れたナイロン車。
柔らかい床でもスムーズな移動が可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.