品番: EA986PF-69

品名: 38mm キャスター(自在金具・プレーキ付)



販売価格	360円(税抜)/396円(税込)					
カタログ価 格	360円(税抜)/396円(税込)					
在庫数	最新在庫: 12 (2025/11/11 22:22現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	1728ページ					











仕様

メーカー	ユーエイキャスター	型番	G-38NS
キャスター	自在車	本体ベアリング	シングルベアリング
ストッパー	シングルストッパー	車輪径×幅	φ38×16mm
全高	50mm	取付方法	プレート式
取付座	46×38mm	取付寸法	36×28mm
取付穴径	5.3mm	偏芯	12mm
旋回半径	45mm	耐荷重	28.6kg
材質	金具・取付部: スチール 車輪・ホイル: ナイロン	重量	90g

平台車、家具などに最適な、軽荷重向けキャスター(ストッパー付)

軽量で耐薬品性、耐蝕性、耐摩耗性に優れたナイロン車。 柔らかい床でもスムーズな移動が可能です。

旋回部にスラストベアリングが一段構造で使用されている、コスト面重視のキャスターです。

株式会社エスコ