品番: EA986PF-70

品名:50mm キャスター(自在金具・プレーキ付)



販売価格	<b>595円</b> (税抜)/655円(税込)					
カタログ価 格	595円(税抜)/655円(税込)					
在庫数	最新在庫: 3 (2025/11/12 00:18現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	1728ページ					











## 仕様

メーカー	ユーエイキャスター	型番	G-50NS
キャスター	自在車	本体ベアリング	シングルベアリング
ストッパー	シングルストッパー	車輪径×幅	φ50×21mm
全高	65mm	取付方法	プレート式
取付座	59×47mm	取付寸法	46×35mm
取付穴径	6.5mm	偏芯	16mm
旋回半径	50mm	耐荷重	38.8kg
材質	金具・取付部: スチール 車輪・ホイル: ナイロン	重量	135g

平台車、複写機、家具などに最適な、軽荷重向けキャスター(ストッパー付)

軽量で耐薬品性、耐蝕性、耐摩耗性に優れたナイロン車。 柔らかい床でもスムーズな移動が可能です。

旋回部にスラストベアリングが一段構造で使用されている、コスト面重視のキャスターです。

## 株式会社エスコ