品番: EA986PF-72

品名: 75mm キャスター(自在金具・プレーキ付)



販売価格	1,010円(税抜)/ 1,111円(税込)					
カタログ価格	1,010円(税抜)/1,111円(税込)					
在庫数	最新在庫: 4 (2025/11/12 00:18現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	1728ページ					











仕様

メーカー	ユーエイキャスター	型番	G-75NS
キャスター	自在車	本体ベアリング	シングルベアリング
ストッパー	シングルストッパー	車輪径×幅	φ75x25mm
全高	90mm	取付方法	プレート式
取付座	70×58mm	取付寸法	55×42mm
取付穴径	8.8mm	偏芯	21mm
旋回半径	59mm	耐荷重	66.3kg
材質	金具・取付部: スチール 車輪・ホイル: ナイロン	重量	284g

平台車、複写機、家具などに最適な、軽荷重向けキャスター(ストッパー付)

軽量で耐薬品性、耐蝕性、耐摩耗性に優れたナイロン車。 柔らかい床でもスムーズな移動が可能です。

旋回部にスラストベアリングが一段構造で使用されている、コスト面重視のキャスターです。

株式会社エスコ