



品番 : EA986PF-8

品名 : 38mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 165円(税抜)／182円(税込) | | |
| カタログ価格 | 165円(税抜)／182円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 20 (2025/12/16 13:20現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1727ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------------------------------|-----------|-------|----------------------------|
| メーカー | ユーエイキャスター | 型番 | GR-38N |
| キャスター | 固定車 | ストッパー | 無し |
| 車輪径×幅 | φ38×16mm | 全高 | 50mm |
| 取付方法 | プレート式 | 取付座 | 46×25mm |
| 取付寸法 | 36×15mm | 取付穴径 | 5.3mm |
| 耐荷重 | 28.6kg | 材質 | 金具・取付部:スチール 車輪・ホイル:ナイロン |
| 重量 | 50g | | |
| 平台車、家具などに最適な、軽荷重向けキャスター | | | |
| ナイロン素材を採用。柔らかい床でもスムーズな移動が可能です。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.