

品番：EA986PF-84

品名：50mm キャスター(固定金具・エラストマー車輪)



販売価格	385円(税抜) / 424円(税込)		
カタログ価格	385円(税抜) / 424円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2025/05/02 21:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1727ページ		



耐荷重
8.2~51kg

仕様

メーカー	ユーエイキャスター	型番	GR-50EL
材質	金具:スチール、車輪:エラストマー	仕様	固定
車輪径×幅	50×20mm	全高	65mm
耐荷重	25.5kg	穴径(P)	6.5mm
X×Y	45×25mm	A×B	58×40mm

走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.