

品番 : EA986PF-85

品名 : 65mm キャスター(固定金具・エラストマー車輪)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 670円(税抜) / 737円(税込) | | |
| カタログ価格 | 670円(税抜) / 737円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 8 (2025/05/02 21:20現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1727ページ | | |



耐荷重
8.2~51kg

仕様

| | | | |
|-------|-------------------|-------|---------|
| メーカー | ユーエイキャスター | 型番 | GR-65EL |
| 材質 | 金具:スチール、車輪:エラストマー | 仕様 | 固定 |
| 車輪径×幅 | 65×27mm | 全高 | 80mm |
| 耐荷重 | 40.8kg | 穴径(P) | 8.8mm |
| X×Y | 55×28mm | A×B | 70×47mm |

走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.