




品番：EA986PF-9

品名：50mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)



販売価格	340円(税抜)／ 374円(税込)		
カタログ価格	340円(税抜)／374円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2025/12/16 13:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1727ページ		



仕様

メーカー	ユーエイキャスター	型番	GR-50N
キャスター	固定車	ストッパー	無し
車輪径×幅	φ50×21mm	全高	65mm
取付方法	プレート式	取付座	58×40mm
取付寸法	45×25mm	取付孔径	6.5mm
耐荷重	38.8kg	材質	金具・取付部:スチール 車輪・ホイル:ナイロン
重量	95g		
平台車、複写機、家具などに最適な、軽荷重向けキャスター			
ナイロン素材を採用。柔らかい床でもスムーズな移動が可能です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.