

品番 : EA986PG-125

品名 : 125mm キャスター(固定金具・ボールカバー付)



販売価格	2,520円(税抜) / 2,772円(税込)		
カタログ価格	2,520円(税抜) / 2,772円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/04 14:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1654ページ 1657ページ 1700ページ		



-125
-160
-200



非常に小さい初動抵抗と回転抵抗

仕様

仕様	固定	車輪径×幅	φ125×32mm
全高	165mm	耐荷重	135kg
プレートサイズ	105×80mm	取付ピッチ	76×60mm
穴径	9mm	重量(g)	1200
材質	金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPS(スチレン系熱可塑性エラストマー)		
ボールベアリング			
始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.