


品番 : EA986PH-2

品名 : 100mm キャスター(フ°レ-ト式/ブレ-キ付/振動吸収)



販売価格	7,700円(税抜) / 8,470円(税込)		
カタログ価格	7,700円(税抜) / 8,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 20 (2026/02/16 15:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1676ページ		



仕様

メーカー	東正車輪(TOSEI)	型番	CT100S-Y
仕様	自在ストッパー有	車輪径×幅(mm)	100×69
耐荷重(kg)	20	穴径(P)	Φ 6.2mm
取付ピッチ(b)	50×50mm	プレートサイズ(B)	66×66mm
材質	金具:スチール 内側車輪:ナイロン 外側車輪:ウレタンエラストマー	全高	133.5mm
板厚	3mm	取付高さ	126.5~133.5mm
重量	715.9g	使用温度範囲	-5°C~60°C
ペアリング入り			
サスペンション付			
凸凹露伴での振動や衝撃を吸収。振動や衝撃をきらう精密機器や部品・半導体関連などのクリーンルームでの使用に適しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.