



品番：EA986PJ-2

品名：125mm 段差乗り越えキャスター(ベース 128x108mm)



販売価格	24,500円(税抜)／26,950円(税込)		
カタログ価格	24,500円(税抜)／26,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/10 04:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	ユーエイキャスター	型番	BPT125RHKP2SF-DD1056
仕様	自在(ストッパー無)	車輪径×幅(mm)	125×34 (副輪:50×28)
プレートサイズ(mm)	128×108	全高(mm)	177
耐荷重(kg)	102	材質	車輪:ゴム ホイール:ナイロン 筐体:鉄・アルミ
取付寸法	100×56(80×80)		
作業負担の軽減(スムーズな運搬)			
業務の効率化(迂回時間の低減)			
安全な運搬(物流品質の向上)			
段差乗り越えができる為、迂回時間の低減ができ、スムーズな運搬が可能になります。			

代替品

	品番	EA986PJ-5
	コメント	1個⇒2個セットになります。



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.