

品番：EA986PN-114

品名：100mm キャスター(アングル用)



販売価格	2,100円(税抜)／2,310円(税込)		
カタログ価格	2,100円(税抜)／2,310円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2025/05/07 03:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1725ページ		



仕様

メーカー	東正車輛 (TOSEI)	型番	EB-100N
固定/自在	自在	ストッパー有/無	無し
ベアリング有/無	無し	耐熱温度	-40℃～70℃
車輪材質	ナイロン	金具材質	スチール
耐荷重	60kg	車輪径×幅	100×25mm
全高	124.5mm	取付ピッチ	20×10×10×10mm
プレートサイズ	45×61mm	偏心	30mm
重量	0.51kg	備考	安全率を考え、最大荷重×80％程度 でのご使用をお勧めいたします。
注意事項	キャスターに対し荷重が垂直にかかる ように取付け、台車など人力で間欠的 に搬送する際にご使用下さい。		

軽荷重用のアングルキャスターです。

