



品番：EA986PN-14

品名：150mm キャスター(固定金具付)



販売価格	3,590円(税抜) / 3,949円(税込)		
カタログ価格	3,590円(税抜) / 3,949円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/07/08 07:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1682ページ		



※4ヶ所固定金具付
※車輪径150mm
※車輪幅45mm
※取付ピッチ100×56mm
※耐熱温度-20℃～80℃
※重量1.8kg
※材質 金具:スチール、車輪:ゴム

※取付ピッチ100×56mm

※車輪径150mm
※車輪幅45mm

※取付ピッチ100×56mm

仕様

メーカー	東正車輛 (TOSEI)	型番	WK-150RB
仕様	固定ストッパー無	車輪径×幅	150×45mm
全高	198mm	耐荷重	200kg
穴径	11mm	取付ピッチ	100×56mm
プレートサイズ	138×93mm	耐熱温度	-20℃～80℃
材質	金具:スチール、車輪:ゴム	重量	1.8kg
用途	ロールボックス、パレット、台車、倉庫、工場など	注意事項	キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。

ベアリング入り

重量運搬用、その他一般産業用として多く使用されています。

安全率を考慮、最大荷重×80%程度での使用をお勧めいたします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.