


品番 : EA986PN-2

品名 : 150mm キャスター(自在・固定切替式)



販売価格	4,910円(税抜) / 5,401円(税込)		
カタログ価格	4,910円(税抜) / 5,401円(税込)		
在庫数	最新在庫: 16 (2025/12/14 16:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1731ページ		



仕様

メーカー	東正車輪(TOSEI)	型番	SJ-150RB-KS
仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅	150×40mm
全高	190mm	耐荷重	160kg
取付ピッチ	75×75(80×80)mm	プレートサイズ	102×102mm
耐熱温度	-20°C~80°C	材質	金具:スチール、車輪:ゴム
取付穴径	11mm	偏心	41mm
重量	1.9kg	注意事項	キャスターに対し荷重が垂直にかかる ように取付け、台車など人力で間欠的 に搬送する際にご使用下さい。

ペアリング入り

サイドペダルの操作で固定/自在を切替えできる兼用タイプ

長い距離を移動する場合は固定式に、短く狭い場所の移動には自在式に切替ができるキャスターです。

固定時の固定箇所は一か所です。

安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.