


品番：EA986PN-3

品名：125mm キャスター(自在・固定切替・ブレーキ付)



販売価格	5,430円(税抜) / 5,973円(税込)		
カタログ価格	5,430円(税抜) / 5,973円(税込)		
在庫数	最新在庫: 50 (2026/03/29 22:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1683ページ		



※キャスター・ブレーキの仕様  
※キャスター・ブレーキの仕様  
※キャスター・ブレーキの仕様



### 仕様

メーカー	東正車輛 (TOSEI)	型番	SJ-125RB-KS-S
仕様	自在ストッパー付	車輪径×幅	125×38mm
全高	168mm	耐荷重	150kg
取付ピッチ	75×75(80×80)mm	プレートサイズ	102×102mm
耐熱温度	-20℃~80℃	材質	金具: スチール、車輪: ゴム
取付穴径	11mm	偏心	38mm
重量	1.9kg	注意事項	キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。

ベアリング入り

サイドペダルの操作で固定/自在を切替えできる兼用タイプ

長い距離を移動する場合は固定式に、短く狭い場所の移動には自在式に切替ができるキャスターです。

固定時の固定箇所は一か所です。

安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.