



品番：EA986PN-34

品名：150mm キャスター(自在金具付)



販売価格	4,530円(税抜) / 4,983円(税込)		
カタログ価格	4,530円(税抜) / 4,983円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/05/14 15:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1682ページ		



※キャスター・車輪に関する注意事項
1. 本製品は、通常の使用条件下で、最大積載重量200kgまで使用可能です。
2. 積載物の重心が偏ると、キャスターの寿命が短縮されます。
3. 積載物の重心が高すぎると、キャスターの寿命が短縮されます。
4. 積載物の重心が偏ると、キャスターの寿命が短縮されます。
5. 積載物の重心が高すぎると、キャスターの寿命が短縮されます。



仕様

メーカー	東正車輛 (TOSEI)	型番	WJ-150RB
仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅	150×45mm
全高	198mm	耐荷重	200kg
穴径	11mm	取付ピッチ	90×90mm
プレートサイズ	120×120mm	耐熱温度	-20℃~80℃
材質	金具:スチール、車輪:ゴム	偏心	45mm
重量	2.3kg	用途	ロールボックス、パレット、台車、倉庫、工場など
注意事項	キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。		

ベアリング入り

重量運搬用、その他一般産業用として多く使用されています。

安全率を考え、最大荷重×80%程度での使用をお勧めいたします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

