


品番：EA986PN-373

品名：130mm キャスター(ゴム車/自在/ステンス製)



販売価格	18,900円(税抜)／ 20,790円(税込)		
カタログ価格	18,900円(税抜)／20,790円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/24 10:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	東正車輛 (TOSEI)	型番	AWJ-130RNB
仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅(mm)	130×38
全高(mm)	177	耐荷重(kg)	180
穴径(d)	11mm	取付ピッチ(P1×P2)	80×80mm
プレートサイズ(F1×F2)	108×108mm	耐熱温度	－5～60℃
材質	金具:ステンレス 車輪:ゴム	軸径	20mm
偏心(E)	40mm		
ベアリング入り			
中荷重			
ローコストな新キャスターです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.