品番: EA986PN-393

品名:130mm キャスター(ナイロン車/固定/ステンレス製)



販売価格	11,500円 (税抜)/ 12,650円(税込)				
カタログ価 格	11,500円(税抜)/12,650円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/10 05:59現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ					











仕様

メーカー	東正車輌(TOSEI)	型番	AWK-130N
仕様	固定	車輪径×幅(mm)	130×38
全高(mm)	177	耐荷重(kg)	250
穴径(d)	11mm	取付ピッチ(P1×P2)	100×56mm
プレートサイズ(F1×F2)	138×93mm	耐熱温度	-5~60°C
材質	金具:ステンレス 車輪:ナイロン	軸径	20mm

ベアリング無し

中荷重

ローコストな新キャスターです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.