


品名：150mm キャスター(自在・固定切替・ブレーキ付)



販売価格	5,760円(税抜)／6,336円(税込)		
カタログ価格	5,760円(税抜)／6,336円(税込)		
在庫数	最新在庫: 19 (2026/03/29 20:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1683ページ		



メーカー	東正車輛 (TOSEI)	型番	SJ-150RB-KS-S
仕様	自在ストッパー付	車輪径×幅	150×40mm
全高	190mm	耐荷重	160kg
取付ピッチ	75×75(80×80)mm	プレートサイズ	102×102mm
耐熱温度	−20℃～80℃	材質	金具:スチール、車輪:ゴム
取付穴径	11mm	偏心	41mm
重量	2.2kg	注意事項	キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。

