


品番：EA986PN-413

品名：130mm キャスター(ナイロン車/自在/ストップ付/ステンレス)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 16,800円(税抜) / 18,480円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 16,800円(税抜) / 18,480円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/07/08 10:24現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1682ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                                  |                     |              |            |
|----------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| メーカー                             | 東正車輛 (TOSEI)        | 型番           | AWJ-130N-S |
| 仕様                               | 自在ストッパー付            | 車輪径×幅(mm)    | 130×38     |
| 全高(mm)                           | 177                 | 耐荷重(kg)      | 250        |
| 穴径(d)                            | 11mm                | 取付ピッチ(P1×P2) | 80×80mm    |
| プレートサイズ(F1×F2)                   | 108×108mm           | 耐熱温度         | -5~60℃     |
| 材質                               | 金具:ステンレス<br>車輪:ナイロン | 軸径           | 20mm       |
| ベアリング無し                          |                     |              |            |
| 中荷重                              |                     |              |            |
| ダブルストッパーをシングルに変更。ローコストな新キャスターです。 |                     |              |            |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.