


品番：EA986PN-413

品名：130mm キャスター(ナイロン車/自在/ストップ付/ステンレス)



販売価格	18,500円(税抜) / 20,350円(税込)		
カタログ価格	18,500円(税抜) / 20,350円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/14 21:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	東正車輛 (TOSEI)	型番	AWJ-130N-S
仕様	自在ストッパー付	車輪径×幅(mm)	130×38
全高(mm)	177	耐荷重(kg)	250
穴径(d)	11mm	取付ピッチ(P1×P2)	80×80mm
プレートサイズ(F1×F2)	108×108mm	耐熱温度	-5~60℃
材質	金具:ステンレス 車輪:ナイロン	軸径	20mm
ベアリング無し			
中荷重			
ダブルストッパーをシングルに変更。ローコストな新キャスターです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.