



品番：EA986PN-47

品名：100mm キャスター(自在金具・左ブレーキ付)



販売価格	3,640円(税抜) / 4,004円(税込)		
カタログ価格	3,640円(税抜) / 4,004円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/07/08 06:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1682ページ		



※キャスターの取付位置は、荷重が垂直にかかるようにしてください。
※キャスターの取付位置は、荷重が垂直にかかるようにしてください。
※キャスターの取付位置は、荷重が垂直にかかるようにしてください。

キャスターの取付位置は、荷重が垂直にかかるようにしてください。

キャスターの取付位置は、荷重が垂直にかかるようにしてください。

キャスターの取付位置は、荷重が垂直にかかるようにしてください。

仕様

メーカー	東正車輛 (TOSEI)	型番	WJ-100RB-WSL
仕様	自在ストッパー付(左)	車輪径×幅(mm)	100×35
全高(mm)	144	耐荷重(kg)	130
穴径(d)	10.5mm	取付ピッチ(P1×P2)	71×71mm
プレートサイズ(F1×F2)	95×95mm	耐熱温度	-20~80℃
使用温度範囲	-5℃~60℃	材質	金具:スチール、車輪:ゴム
偏心	35mm	重量(g)	1220
用途	ロールボックス、パレット、台車、倉庫、工場など	注意事項	キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用ください。

ベアリング入り

弾性のあるゴム車付きです。

重量運搬用、その他一般産業用として多く使用されています。

車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-42)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。

ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)

安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.