



品番：EA986PN-49

品名：150mm キャスター(自在金具・左ブレーキ付)



販売価格	5,800円(税抜) / 6,380円(税込)		
カタログ価格	5,800円(税抜) / 6,380円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/05/14 15:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1682ページ		



※キャスターの構造上、  
1. 車輪の回転を止めるダブルストッパー付き。  
2. 車輪の回転を止めるダブルストッパー付き。  
3. 車輪の回転を止めるダブルストッパー付き。  
4. 車輪の回転を止めるダブルストッパー付き。  
5. 車輪の回転を止めるダブルストッパー付き。  
6. 車輪の回転を止めるダブルストッパー付き。  
7. 車輪の回転を止めるダブルストッパー付き。  
8. 車輪の回転を止めるダブルストッパー付き。  
9. 車輪の回転を止めるダブルストッパー付き。  
10. 車輪の回転を止めるダブルストッパー付き。

キャスターの構造上、  
1. 車輪の回転を止めるダブルストッパー付き。  
2. 車輪の回転を止めるダブルストッパー付き。  
3. 車輪の回転を止めるダブルストッパー付き。  
4. 車輪の回転を止めるダブルストッパー付き。  
5. 車輪の回転を止めるダブルストッパー付き。  
6. 車輪の回転を止めるダブルストッパー付き。  
7. 車輪の回転を止めるダブルストッパー付き。  
8. 車輪の回転を止めるダブルストッパー付き。  
9. 車輪の回転を止めるダブルストッパー付き。  
10. 車輪の回転を止めるダブルストッパー付き。

キャスターの構造上、  
1. 車輪の回転を止めるダブルストッパー付き。  
2. 車輪の回転を止めるダブルストッパー付き。  
3. 車輪の回転を止めるダブルストッパー付き。  
4. 車輪の回転を止めるダブルストッパー付き。  
5. 車輪の回転を止めるダブルストッパー付き。  
6. 車輪の回転を止めるダブルストッパー付き。  
7. 車輪の回転を止めるダブルストッパー付き。  
8. 車輪の回転を止めるダブルストッパー付き。  
9. 車輪の回転を止めるダブルストッパー付き。  
10. 車輪の回転を止めるダブルストッパー付き。

キャスターの構造上、  
1. 車輪の回転を止めるダブルストッパー付き。  
2. 車輪の回転を止めるダブルストッパー付き。  
3. 車輪の回転を止めるダブルストッパー付き。  
4. 車輪の回転を止めるダブルストッパー付き。  
5. 車輪の回転を止めるダブルストッパー付き。  
6. 車輪の回転を止めるダブルストッパー付き。  
7. 車輪の回転を止めるダブルストッパー付き。  
8. 車輪の回転を止めるダブルストッパー付き。  
9. 車輪の回転を止めるダブルストッパー付き。  
10. 車輪の回転を止めるダブルストッパー付き。

### 仕様

メーカー	東正車輛 (TOSEI)	型番	WJ-150RB-WSL
仕様	自在ストッパー付(左)	車輪径×幅(mm)	150×45
全高(mm)	198	耐荷重(kg)	200
穴径(d)	11mm	取付ピッチ(P1×P2)	90×90mm
プレートサイズ(F1×F2)	120×120mm	耐熱温度	-20~80℃
使用温度範囲	-5℃~60℃	材質	金具:スチール、車輪:ゴム
偏心	45mm	重量(g)	2540
用途	ロールボックス、パレット、台車、倉庫、工場など	注意事項	キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用ください。

ベアリング入り

弾性のあるゴム車付きです。

重量運搬用、その他一般産業用として多く使用されています。

車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-44)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。

ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)

安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.