品番: EA986PN-52

品名: 100mm キャスター(固定金具付)



販売価格	3,090円(税抜)/3,399円(税込)				
カタログ価 格	3,090円(税抜)/3,399円(税込)				
在庫数	最新在庫: 20 (2025/11/10 01:17現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1732ページ				











仕様

メーカー	東正車輌(TOSEI)	型番	WK-100UB
仕様	固定ストッパー無	車輪径×幅	100×32mm
全高	144mm	耐荷重	180kg
穴径	10.5mm	取付ピッチ	80×45mm
プレートサイズ	116×79mm	耐熱温度	−15℃~70℃
材質	金具:スチール、車輪:ウレタン	重量	0.9kg
用途	ロールボックス、パレット、台車、倉庫、 工場など	注意事項	キャスターに対し荷重が垂直にかかる ように取付け、台車など人力で間欠的 に搬送する際にご使用下さい。

ベアリング入り

重量運搬用、その他一般産業用として多く使用されています。

安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.