品番: EA986PN-61

品名: 75mm キャスター(固定金具・ブレーキ付)



販売価格	3,180円(税抜)/3,498円(税込)			
カタログ価格	3,180円(税抜)/3,498円(税込)			
在庫数	最新在庫: 9 (2025/11/10 01:18現在)			
商品入数	1 販売単位	個		
カタログページ	1732ページ			









 $\begin{array}{ll} + \nu 2.7 - \text{Control introduced} \\ \text{T-control introduced} \\ \text{S-acceptance} \\ \text{S-acceptance}$



仕様

メーカー	東正車輌(TOSEI)	型番	WK-75UB-SR
仕様	固定ストッパー付(右)	車輪径×幅	75×32mm
全高	100mm	耐荷重	120kg
穴径	9.5mm	取付ピッチ	63×40mm
プレートサイズ	95×72mm	耐熱温度	−15℃~70℃
材質	金具:スチール、車輪:ウレタン	重量	0.5kg
用途	ロールボックス、パレット、台車、倉庫、 工場など	注意事項	キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。

ベアリング入り

重量運搬用、その他一般産業用として多く使用されています。

安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.