品番: EA986PP-24

品名: 125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)



販売価格	4,400円(税抜)/4,840円(税込)				
カタログ価 格	4,400円(税抜)/4,840円(税込)				
在庫数	最新在庫: 6 (2025/12/15 23:58現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1729ページ				





中軽荷重用のキャスターです。













仕様

メーカー	東正車輌(TOSEI)	型番	SJ-125RB-S			
仕様	自在ストッパー付	車輪径×幅	125×38mm			
耐荷重	150kg	穴径(d)	12mm			
P1×P2(P1'×P2')	75×75(80×80)mm	F1×F2	102×102mm			
耐熱温度	−20~80°C	材質	金具:スチール、 車輪:ゴム			
全高	168mm	用途	電子部品や医療機器からパレット、事 務機器、陳列棚など			
ストッパー付						
ベアリング入り						

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.