



品番 : EA986PP-32

品名 : 75mm キャスター(固定金具)



販売価格	1,640円(税抜) / 1,804円(税込)		
カタログ価格	1,640円(税抜) / 1,804円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/02/17 03:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1681ページ		



## 仕様

メーカー	東正車輪(TOSEI)	型番	SK-75UB
仕様	固定	車輪径×幅	75×25mm
全高	93mm	耐荷重	80kg
穴径(d)	8.8mm	P1×P2(P1'×P2')	55×28mm
F1×F2	70×47mm	耐熱温度	-15~70°C
材質	金具:スチール、車輪:ウレタン		
ペアリング入り			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.