


品番：EA986PP-33

品名：100mm キャスター(固定金具)



販売価格	2,600円(税抜) / 2,860円(税込)		
カタログ価格	2,600円(税抜) / 2,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/07/03 10:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1681ページ		



※キャスターの取付位置は、必ずしもこの図に準拠するものではありません。取付位置は、お客様の使用目的に応じて、適宜変更してください。



仕様

メーカー	東正車輛 (TOSEI)	型番	SK-100UB
仕様	固定	車輪径×幅	100×32mm
全高	132mm	耐荷重	120kg
穴径(d)	11mm	P1×P2(P1'×P2')	80×45(90×50)mm
F1×F2	110×78mm	耐熱温度	-15~70℃
材質	金具:スチール、車輪:ウレタン		
ベアリング入り			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.