






品番：EA986PP-4

品名：125mm キャスター(固定金具)



販売価格	2,760円(税抜) / 3,036円(税込)		
カタログ価格	2,760円(税抜) / 3,036円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/04/10 15:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1680ページ		



仕様

メーカー	東正車輛 (TOSEI)	型番	SK-125RB
仕様	固定	車輪径×幅	125×38mm
耐荷重	150kg	穴径(d)	11mm
P1×P2(P1'×P2')	100×56(112×53)mm	F1×F2	140×94mm
耐熱温度	-20~80℃	材質	金具: スチール、 車輪: ゴム
全高	168mm	用途	電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚など

ベアリング入り

中軽荷重用のキャスターです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.