


品番：EA986PR-21

品名：50mm キャスター-(自在金具・低床重荷重・ブレーキ付)



販売価格	2,650円(税抜) / 2,915円(税込)		
カタログ価格	2,650円(税抜) / 2,915円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/07/03 10:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1685ページ		



仕様

メーカー	ナンシン	型番	THH-50NHG S-12
仕様	自在ストッパー付	耐荷重	200kg
車輪径×幅	50×28mm	取付高	68mm
取付ピッチ	54×36mm	プレートサイズ	70×54mm
取付穴径	6.5mm	偏芯	22mm
旋回半径	69mm	材質	金具:スチール(ユニクロメッキ) 車輪:強化ナイロン
重量	0.34kg		

ベアリングなし

ストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。

車輪径が小径でありながら、高い耐荷重性能を実現

コンパクト設計で取り付け高さを低く抑えている為、高さに制限のある製品に最適です。

歪みの少ない強化車輪で、長期間荷重を負荷した状態でも車輪が変形せず滑らかな走行感を維持します。

コンピュータサーバ、ATM、券売機、半導体装置、汎用コンピュータ、工作機械の周辺機器等に

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.